

HORODATEUR TP-50

SEIKO



» Imprimez beaucoup plus qu'une date, une heure ou 2 lignes !

► **Impression de 2 lignes**

Imprimez vos 2 lignes en une seule action.

► **4 modèles d'impression**

Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 modèles d'impression.

► **Configuration grâce à un PC**

Des modèles d'impression créés grâce à un PC peuvent être installés sur le TP-50 via une clé USB.

► **Utilisation simple et intuitive**

L'affichage graphique avec ses textes et icônes permet l'utilisation du TP-50 de manière simple et intuitive

► **Emplacements et applications recommandés**



Banques



Courtiers



Garages



Hôtels



Pharmacies



Blanchisseries



Garderies



Entrepôts



Hôpitaux



Parkings

et bien plus...

La gestion
du temps
partout et
pour tous

Etablissement des coûts

Etats des présences

Livraisons

Billetteries

Contrôles d'enregistrements

Contrôles des départs

Délivrances de documents

Voir le verso pour plus de détails

SEIKO PRECISION INC.

► Pour une Utilisation Pratique

• Compteurs à usages multiples

Le TP-50 offre un comptage souple : ascendant, descendant, à l'intérieur d'une plage limitée, en répétant les numéros ou en une boucle infinie. Idéal pour les billetteries et autres applications.

• Commentaires personnalisés

Le TP-50 possède 8 formats, modifiables par vos soins qui sont nommés "Commentaires Personnalisés". Vous pouvez choisir et créer vos propres impressions à partir de ces 8 commentaires personnalisés et des 29 formats prédéfinis.

• Impression de dates et heures décalées dans le futur

Des dates et l'heures décalées vers l'avenir (jusqu'à 15 jours) peuvent aussi être imprimées. Ceci est particulièrement utile pour montrer des dates/heures de retour ou d'expiration ainsi que dans les activités ou les prix sont fonctions de la durée.

• Alignement facile de la position d'impression

En utilisant le levier coulissant au fond et le rail guide papier, il est possible de définir la position d'impression sur le papier. Celle-ci est visible à travers la fente sur le devant de l'appareil.

• Programmes hebdomadaires

En combinant les programmes hebdomadaires, il est possible de contrôler le verrouillage de l'impression et de sélectionner les modèles d'impression. Exemple : il est possible de limiter voire interdire le poinçonnage en dehors des heures de bureau.

• Récupération des données poinçonnées

Les données poinçonnées ainsi que leur numéro d'ordre sont stockés à l'intérieur de l'appareil (1022 enregistrements max). Elles peuvent être récupérées grâce à une clé USB.

Pour utiliser toutes les fonctions, vous devez les configurer sur un PC puis installer le fichier de configuration via une clé USB.

► Spécifications générales

Impression	Système d'impression	Impression matricielle à 9 aiguilles
	Couleur d'impression	Noir et blanc (Black #TP-1051N)
	Nbre de lignes par impression	Jusque 2 lignes
	Longueur d'impression	160 points (approx. 20 caractères) par ligne
	Dimension de la marge	Jusque 30 mm à partir du bord du papier
	Sens d'impression	Gauche / droit
	Alignement de chaque ligne	Gauche / centre / droit
	Rail guide papier	Disponible
Contenu	Heures	AM/PM / 24 heures
	Minutes	1/60 / 1/10 / 1/20 / 1/100
	Secondes	Oui
	Zéros antéposés	Oui (pour mois, jours, heures)
	Lots d'impression	Jusque 4 (3 configurés par clés USB)
	Formats disponibles	37 formats
	Formats pré-programmés	29 formats
	Commentaires personnalisés	Jusque 8 (6 configurés par clés USB)
	Impression de dates futures	Jusque 4 (3 configurés par clés USB)
	Décalage temporel maximal	15 jours dans le futur
	Nombre de compteurs	Jusque 4 (3 configurés par clés USB)
	Chiffres	8
Affichage	Types de compteurs	Incrémentiel / Décémentiel Répétitif (jusque 9 fois) Décompte / Comptage en boucle
	Plages de comptage définies	Minimal, initial, maximal
	Remise à zéro du compteur	Manuelle / journalière / interdite
	Affichage (réglage, horloge)	Ecran monochrome
	Rétroéclairage	Oui/Non
	Affichage du temps	AM/PM / 24 heures
	Capacité Mémoire	Jusqu'à 1022 poinçonnages
	Contenu des enregistrements	Date et heure poinçonnées, Formats/Commentaires sélectionnés, valeur du compteur
Données	Transfert des données	Par clé USB (USB 2.0)
	Type de fichiers	Données poinçonnées : csv - Paramètres : txt
	Mise à jour heure d'été	Automatique
	Langues	7 (En / Sp / Ge / Fr / It / Po / Numérique)
	Programmes hebdomadaires	48 étapes pour contrôler le verrouillage et/ou sélectionner les modèles d'impression autorisés
	Sauvegarde de sécurité	3 ans (paramètres et données poinçonnées)
	Fermeture de sécurité	Mot de passe (4 chiffres), clé physique
	Support mural	Oui (vis incluses)
	Eclairage sur zone impression	Oui (sélectionnable)
	Précision de l'horloge	+/- 15 sec. par mois
	Perforation sans courant	En option (Batterie #QR-12004N) 100 poinçonnages ou réserve de 24 heures
General	Dimensions	156 x 179 x 181 mm 6-5/32" x 7-1/16" x 7-1/8"
	Poids	Approx. 1.9 kg (4.2 lb)
	Consommation	120VAC 50/60Hz 0.6A / 220-240VAC 50/60Hz 0.4A

► Options / Accessoires

Cassette à ruban encreur : RUB001

Batteries rechargeables : BAT002

► Exemples

• Données


Q730X	1	2016/5/27	14:31	0
1	20	1	2016/5/17	10:20:34
1	20	1	2016/5/18	10:10:10
1	21	1	2016/5/18	13:34:56
1	22	1	2016/5/18	17:22:42
1	100	2	2016/5/20	7:35:46
1	101	2	2016/5/20	9:01:17
1	102	2	2016/5/20	9:51:02
1	103	2	2016/5/20	11:07:31
1	1	3	2016/5/21	0:35:49
1	104	2	2016/5/23	9:23:40
1	1	4	2016/5/24	16:34:37
1	2	4	2016/5/24	16:35:45
1	1	4	2016/5/25	17:07:39
1	2	4	2016/5/25	14:33:12
1	3	4	2016/5/25	13:49:22

Titre Ligne 1

No. machine Jeu d'impression Date Impr. Heure Impr.

Valeur du compteur

• Affichage



• Impression

SEIKO PRECISION INC.
03-JUN-'16 14:45
SWIMMING POOL
IN 14:45 / OUT 17:45
ISSUED 03-JUN 14:45
EXPIRY 10-JUN 14:45
#005 [LAUNDRY]
CMPL'D 05-JUN 4PM

HOROFRANCE

Rue Lalo
85504 LES HERBIERS CEDEX

47 Rue du Docteur Boutin
44190 CLISSON

Tél : 02 28 21 13 38 Fax : 02 51 71 30 37
contact@horofrance.fr

www.horofrance.fr

SEIKO PRECISION INC.

<http://www.seiko-p.co.jp/>

La conception et les caractéristiques du produit
peuvent être modifiées sans préavis.
All rights reserved (C) Seiko Precision Inc. 06
Ver. 10.0 000701